

ミスティー DF-93

マットフィルム  
(フロスト調・外貼り可能)

飛散防止

不透明

紫外線カット

## 特長

1. 各種板ガラスを曇りガラス調に変えるマットフィルムです。採光調整目的の他、プライバシー保護や間仕切りガラス用等としても利用されています。
2. ガラス飛散防止フィルム CLM-2HC と同等の飛散防止効果が得られます。
3. 紫外線をカットするため、調度品等の紫外線に起因する褪色を抑制する効果があります。

## 物理特性 (JIS A5759)

## 規格

厚さ ( $\mu\text{m}$ )	引張強さ (N)	伸び (%)	粘着力 (N)	幅 (mm)	巻長 (m)
164	324	119	21	1220	30

## 光学的 / 熱的特性 (JIS A5759)

可視光線 (%)		日射 (%)			紫外線 (%)	遮蔽係数	熱貫流率 ( $\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ )
透過率	反射率	透過率	反射率	吸収率	透過率		
89	8	80	8	12	<1	0.96	6.2

## 飛散防止性能

JIS A5759 の飛散防止性能を満足します。

## 備考

- ・ 本製品は内貼り(室内側施工)だけでなく、外貼り(室外側施工)も可能です。
- ・ ガラスにフィルムを施工した場合、熱吸収率が高くなるためにガラスの熱割れを発生させる場合がございます。フィルム施工のご検討に先立ち、当社もしくは当社の施工代理店にお問い合わせ下さい。
- ・ 施工終了後、フィルムとガラスの間に残った僅かな水が集まって水泡になったり、白く曇ったりする現象が見られる場合があります。これらは水分の蒸発と共に見えなくなりますが、ガラスまわりの環境によって期間が長くなる場合があります(太陽が当たらない、気温が低い、湿度が高い等)。
- ・ フィルムのお手入れは、湿らした柔らかい布やスポンジを用いて水洗いして下さい。特に汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めてご使用ください。有機溶剤やアルカリ性のガラスクリーナーなどはフィルムの劣化の原因となりますのでご使用にならないで下さい。

全ての数値は測定値であり、保証値ではありません。製品の仕様は予告なく変更することがございます。

三晶株式会社 <http://www.sansho.co.jp/> E-mail : [osaka-film@sansho.co.jp](mailto:osaka-film@sansho.co.jp)

本社: 〒540-6123 大阪府中央区城見 2-1-61 ツイン 21 MID タワー 23 階 TEL.06-6941-7895 FAX.06-6941-7265  
 東京支店: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 3-20-5 S-GATE 八丁堀 10F TEL.03-6280-3816 FAX.03-6280-3817  
 中央研究所: 〒573-0128 枚方市津田山手 2-21-1 津田サイエンスビル TEL.072-808-0070 FAX.072-808-0050